

**Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch, Zeskant: 17mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	643220 17
GTIN	4045197165305
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

Nauwkeurige constructie uit twee delen. Optimaal gehard huis voor het opnemen en doorgeven van de aandrijfkracht. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor veilige en stabiele passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

Norm:

DIN 7422

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Opmerking:

GARANT en HOLEX bitdoppen voor binnenzeskantbouten ook in inchmaten verkrijgbaar in onze eShop (GARANT: nr. 643232; HOLEX: nr. 643222).

Technische beschrijving

Lengte	60 mm
Zeskant	17 mm
Ø aandrijfzijde	27 mm
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Bitsoort	6-kant-schroevendraaier
Producttype	Dop

