

**Mitutoyo****Opbouwliniaal verticaal, Meetbereik: 200mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	499402 200
GTIN	4946368128405
Artikelklasse	44A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Met **Absolute-elektronica** en grote, gemakkelijk afleesbare displaycijfers. Eenmalig instellen van de nulpositie, die tot de volgende vervanging van de batterij (ca. 1,5 jaar) het absolute nulpunt blijft. Hoogste meetnauwkeurigheid, ook bij de hoogste verplaatsingssnelheid. Zero-/ABS-functie – nulstelling en omschakeling van relatieve naar absolute meting.

Opbouwliniaal met capaciteit, elektronisch meetsysteem. **Montage verticaal.**

**Toepassing:**

Geschikt voor meet- en positioneertaken bij gereedschapsmachines, installaties, etc.

**Levering:**

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357.

**Accessoires:**

Signaalkabel nr. 497085.

**Technische beschrijving**

Meetbereik	0 - 200 mm
Gewicht	310 g
Aflezingsnauwkeurigheid	0,01 mm

Kalibratie	Prijs op aanvraag
Totale lengte L <sub>2</sub>	320 mm
Lengte liniaal L <sub>1</sub>	344 mm
Maximale afwijking	0,03 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 357
Aantal inbegrepen batterijen	1
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	Fabrieksnorm
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Meetwaarde vastleggen	eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek	digitaal
Producttype	Opbouwliniaal

## Dienstverlening

Kalibratie Universele schuifmaat Maximaal meetbereik 600 mm	021400 600
---	------------

## Accessoires

Aansluitkabel Met gegevenstoets Type USB2	497085 USB2
Aansluitkabel Met gegevenstoets Type D2	497085 D2
Zender Type S11E	498966 S11E
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype 357	081560 357
Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965
Aansluitkabel Met gegevenstoets Type D1	497085 D1