

**HOLEX****Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch, Zeskant: 19mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	643220 19
GTIN	4045197165312
Artikelklasse	62A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Nauwkeurige constructie uit twee delen. Optimaal gehard huis voor het opnemen en doorgeven van de aandrijfkracht. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor veilige en stabiele passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

**Norm:****DIN 7422****Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

**Opmerking:**

GARANT en HOLEX bitdoppen voor binnenzeskantbouten ook in inchmaten verkrijgbaar in onze eShop (GARANT: nr. 643232; HOLEX: nr. 643222).

**Technische beschrijving**

Zeskant	19 mm
Lengte	60 mm
Ø aandrijfzijde	29 mm
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Bitsoort	6-kant-schroevendraaier
Producttype	Dop

