



Set sleutels voor binnenzeskantbouten, met kogelkop, verchromd, Aantal sleutels: 9



Bestelgegevens

Bestelnummer	626065 9
GTIN	7610733218950
Artikelklasse	63D

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen schacht; optimale sleutellengtes. Met kogelkop tot een hoek van 30° schuin aan te zetten.

Speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaheid. Verchromd oppervlak.

Levering:

Resp. 1 haakse stiftsleutel nr. 626063: Maat 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

Opgeborgen in: Kunststof houder

Technische beschrijving

Aantal schroevendraaiers	9
Bitsoort	Sleutel voor binnenzeskantbouten
Producttype	Schroevendraaier

Accessoires

626063 2,5

Sleutel voor binnenzeskantbouten, met kogelkop,verchromd Zeskant 2,5 mm

Sleutel voor binnenzeskantbouten, met kogelkop,verchromd Zeskant 10 mm

626063 10

Sleutel voor binnenzeskantbouten, met kogelkop,verchromd Zeskant 5 mm

626063 5

Kunststof tas voor sleutels voor binnenzeskantbouten Type 11

626250 11

Sleutel voor binnenzeskantbouten, met kogelkop,verchromd Zeskant 4 mm

626063 4

Sleutel voor binnenzeskantbouten, met kogelkop,verchromd Zeskant 8 mm

626063 8

Sleutel voor binnenzeskantbouten, met kogelkop,verchromd Zeskant 3 mm

626063 3

Sleutel voor binnenzeskantbouten, met kogelkop,verchromd Zeskant 1,5 mm

626063 1,5

Kunststof houder voor sleutels voor binnenzeskantbouten
Aantal opnames 9

627255 9

Sleutel voor binnenzeskantbouten, met kogelkop,verchromd Zeskant 6 mm

626063 6

Sleutel voor binnenzeskantbouten, met kogelkop,verchromd Zeskant 2 mm

626063 2