

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Enkelrijige ronde borstel, gedraaid Staalraad 0,50 mm, Borstel-Ø D1×bezettingsbreedte L1: 250X15mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	570325 250X15
GTIN	4017359178270
Artikelklasse	57L

Omschrijving**Uitvoering:**

Rechte ronde borstel met gladde staalraad, 0,50 mm, **gedraaid** en stevig in het stalen lichaam geperst. **Linksom gedraaid**, vroegtijdig opendraaien wordt betrouwbaar voorkomen. **Zeer agressieve borstelwerking met hoge slijtvastheid.**

Toepassing:

Voor zwaar borstelwerk zoals verwijderen van walshuid en slakken, ontroesten, opruwen, trimmen van metalen delen en schoonborstelen van bekistingsplanken. Voor stationair gebruik.

Technische beschrijving

Lengte borsteldeel H ₁	42 mm
Aantal gedraaide draaddelen	52
Borstel-Ø D ₁	250 mm
Maximaal toerental	5000 min ⁻¹
Borstelbreedte	15 mm

Boring-Ø d ₁	51 mm
Bezettingsmateriaal	Staaldraad
Borsteldraaddikte	0,5 mm
Producttype	Ronde borstel