

**Ringsleutel, diep doorgezet, verchroomd, Sleutelwijdte: 24X27mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 615950 24X27  |
| GTIN          | 4045197161031 |
| Artikelklasse | 62A           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.  
Met ovale schacht.

**Norm:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

**Technische beschrijving**

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Sleutellengte L                    | 337 mm        |
| Sleutelwijdte <sub>2</sub>         | 27 mm         |
| Sleutelwijdte <sub>1</sub>         | 24 mm         |
| Maximale ring-Ø D <sub>1</sub> max | 36 mm         |
| Maximale ring-Ø D <sub>2</sub> max | 40 mm         |
| Sleutelwijdtematen                 | metrisch      |
| Oppervlak                          | verchroomd    |
| Productnaamattribuut               | verchroomd    |
| Producttype                        | Schroefleutel |

