



## Ringsleutel, recht, gefosfateerd, Sleutelwijdte: 8X10 mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	617900 8X10
GTIN	4045197385673
Artikelklasse	62A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.

**HOLEX** – met ovale schacht.

#### Norm:

**DIN 837 B / ISO 3318**

#### Materiaal:

**HOLEX** – chroom-vanadiumstaal, gefosfateerd.

Sleutellengte L: 115 mm

Maximale ring- $\varnothing$  D<sub>1</sub> max: 13,5 mm

Maximale ring- $\varnothing$  D<sub>2</sub> max: 16 mm

Maximale ringhoogte h<sub>1 max</sub>: 6 mm

### Technische beschrijving

Maximale ring- $\varnothing$ D <sub>1</sub> max	13,5 mm
Sleutelwijdte <sub>1</sub>	8 mm
Maximale ringhoogte h <sub>1 max</sub>	6 mm
Sleutelwijdte <sub>2</sub>	10 mm
Sleutellengte L	115 mm
Maximale ring- $\varnothing$ D <sub>2</sub> max	16 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Ringstand	0 graden
Productieproces	matrijsgesmeed

Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	gefosateerd
Productnaamattribuut	gefosateerd
Producttype	Schroefsleutel