

**LENOX** **Gatzaag, bimetaal, Diameter: 17mm****Bestelgegevens**

|               |              |
|---------------|--------------|
| Bestelnummer  | 589030 17    |
| GTIN          | 082472300116 |
| Artikelklasse | 58Z          |

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Robuuste breukvaste constructie** met variabele vertanding op lichaam van flexibel hoogwaardig staal (bimetaal). De versterkte bodem is voorzien van schroefdraad en meeneemgaten (vanaf Ø 32 mm) voor een betrouwbare en veilige opname op de schacht. De hoge kwaliteit van de HSS-tanden, de tandgeometrie en de nauwe fabricagetoleranties garanderen de beste zaagcapaciteit en een lange levensduur.

- **Variabele vertanding 4,5 / 5,5 tanden per inch met versterkte tanden (Tough Teeth).**
- **Maximale zaagdiepte voor alle maten 40 mm.**
- **Geoptimaliseerde coating vermindert de ontwikkeling van warmte.**
- **SPEED SLOT® – Snelle verwijdering van de boorkern door getrapte uitsparingen.**

**Toepassing:**

op tafel- en kolomboormachines, draaibanken of elektrische handboormachines met het juiste toerental. Voor het zagen van cirkelvormige gaten in dun- en dikwandig materiaal met een vlak of gebogen werkstukoppervlak. Geschikt voor alle materialen: staal, **edelstaal**, messing, koper, gietijzer, lichtmetaal, hout, gips- en kunststofplaten etc. Toevoer van smeermiddel verhoogt de standtijd (metalen).

Ook uitstekend geschikt voor dunne carrosserieplaten.

**Advies:**

de toepassing van snijolie bijv. nr. 084205 gr. 0,25 verlengt de standtijd en maakt een hogere werksnelheid mogelijk.

**Opmerking:**

**Opnameschachten en gatzagen zijn compatibel met alle normaal in de handel verkrijgbare bimetalen gatzagen, echter niet Bosch-SDS.<br>Boorkronen voor steen zie nr. 788000, 788040, 788050.<br>HM-cirkelsnijders voor staal zie nr. 118400, 118500, 119000.**

## Technische beschrijving

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| aanbevolen toerental staal     | 500 min <sup>-1</sup> |
| aanbevolen toerental aluminium | 750 min <sup>-1</sup> |
| Diameter                       | 17 mm                 |
| aanbevolen toerental RVS       | 250 min <sup>-1</sup> |
| Tanden per inch                | 4,5 / 5,5             |
| Producttype                    | Gatzaag               |

## Accessoires

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Centreerboor HSS Type 6KT          | 589430 6KT |
| Centreerboor HM-uitgerust Type 6KT | 589432 6KT |
| Opnameschacht Type 30              | 589310 30  |
| Snelwisselopnameschacht Type 30    | 589314 30  |