



Ringsleutel, recht, Sleutelwijdte: 10X11mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	617600 10X11
GTIN	4018754021253
Artikelklasse	63A

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.

STAHLWILLE – Met stroeve schacht met dubbel T-profiel. Optimale buigvastheid, goede krachtoverbrenging. Dunne, vlakke ringen voor toepassing in zeer kleine ruimtes. Met **AS-Drive**-profiel.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiaal:

STAHLWILLE – Chrome-Alloy-Steel; splintervrij, vernikkeld en daarna verchromd; rondom gepolijst.

Technische beschrijving

Sleutelwijdte s_1	10 mm
Maximale ringhoogte $h_{1\max}$	6 mm
Sleutelwijdte s_2	11 mm
Maximale ring- \varnothing $D_2\max$	17 mm
Sleutellengte L	130 mm
Maximale ring- \varnothing $D_1\max$	16 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Ringstand	0 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chrome-Alloy-Steel

Oppervlak	verchromd (splintervrij)
Producttype	Schroefsleutel