

**Ringsleutel, diep doorgezet, verchroomd, Sleutelwijdte: 25X28mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	615950 25X28
GTIN	4045197441782
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.
Met ovale schacht.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Technische beschrijving

Maximale ring- \varnothing D ₂ max	40 mm
Sleutellengte L	346 mm
Maximale ring- \varnothing D ₁ max	36 mm
Sleutelwijdte ₁	25 mm
Sleutelwijdte ₂	28 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Oppervlak	verchroomd
Productnaamattribuut	verchroomd
Producttype	Schroefleutel

