

**Ringsleutel, recht, verchromd, Sleutelwijdte: 8X9mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	617950 8X9
GTIN	4045197441836
Artikelklasse	62A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.

**HOLEX** – met ovale schacht.

**Norm:**

**DIN 837 B / ISO 3318**

**Materiaal:**

**HOLEX** – chroom-vanadiumstaal, verchromd.

**Technische beschrijving**

Sleutelwijdte <sub>1</sub>	8 mm
Maximale ring-Ø D <sub>2</sub> max	15 mm
Maximale ringhoogte h <sub>1 max</sub>	5,5 mm
Sleutellengte L	115 mm
Sleutelwijdte <sub>2</sub>	9 mm
Maximale ring-Ø D <sub>1</sub> max	13,5 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Ringstand	0 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd

Productnaamattribuut	verchromd
Producttype	Schroefsleutel