



Ringsleutels, licht doorgezet, Sleutelwijdte: 18X19mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	616500 18X19
GTIN	4018754021772
Artikelklasse	63A

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Dunne, vlakke ringen voor toepassing in zeer kleine ruimtes. Met stroeve schacht met dubbel T-profiel. Optimale buigvastheid, goede krachtoverbrenging. Koppen aan beide zijden licht doorgezet. Met **AS-Drive**-profiel.

Norm:

DIN 897 / ISO 3318

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel; splintervrij, vernikkeld en daarna verchromd; rondom gepolijst.

Technische beschrijving

Maximale ring- \varnothing D_1 max	25,5 mm
Sleutelwijdte s_1	18 mm
Maximale ringhoogte $h_{1\text{ max}}$	13,5 mm
Sleutellengte L	251 mm
Maximale ring- \varnothing D_2 max	27 mm
Sleutelwijdte s_2	19 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak	vernikkeld en daarna verchromd
Producttype	Schroefleutel

