

**Ringsleutelset, diep doorgezet, verchromd, Aantal sleutels: 10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	615960 10
GTIN	4045197331373
Artikelklasse	62A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.

**HOLEX** – met ovale schacht.

**Norm:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Materiaal:**

**HOLEX** – chroom-vanadiumstaal, verchromd.

**Levering:**

Resp. 1 ringsleutel nr. 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×30

**Technische beschrijving**

Aantal sleutels	10
Sleutelwijdtematen	metrisch
Ringstand	75 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd
Productnaamattribuut	verchromd

Producttype

Schroefsleutel

**Accessoires**

Ringsleutel, diep doorgezet Sleutelwijdte 20X22 mm	615950 20X22
Ringsleutel, diep doorgezet Sleutelwijdte 8X9 mm	615950 8X9
Ringsleutel, diep doorgezet Sleutelwijdte 16X17 mm	615950 16X17
Ringsleutel, diep doorgezet Sleutelwijdte 27X30 mm	615950 27X30
Ringsleutel, diep doorgezet Sleutelwijdte 6X7 mm	615950 6X7
Ringsleutel, diep doorgezet Sleutelwijdte 12X13 mm	615950 12X13
Ringsleutel, diep doorgezet Sleutelwijdte 21X24 mm	615950 21X24
Ringsleutel, diep doorgezet Sleutelwijdte 10X11 mm	615950 10X11
Ringsleutel, diep doorgezet Sleutelwijdte 18X19 mm	615950 18X19
Ringsleutel, diep doorgezet Sleutelwijdte 14X15 mm	615950 14X15