

**Ringsleutel, diep doorgezet, verchroomd, Sleutelwijdte: 27X32mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 615950 27X32 |
| GTIN | 4045197331359 |
| Artikelklasse | 62A |

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.
Met ovale schacht.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Technische beschrijving

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Sleutelwijdte ₁ | 27 mm |
| Sleutelwijdte ₂ | 32 mm |
| Sleutellengte L | 360 mm |
| Maximale ring-Ø D ₁ max | 40 mm |
| Maximale ring-Ø D ₂ max | 48 mm |
| Sleutelwijdtematen | metrisch |
| Oppervlak | verchroomd |
| Productnaamattribuut | verchroomd |
| Producttype | Schroefleutel |

