



Ringsleutel, recht, gefosfateerd, Sleutelwijdte: 14X15 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	617900 14X15
GTIN	4045197348609
Artikelklasse	62A

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.

HOLEX – met ovale schacht.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiaal:

HOLEX – chroom-vanadiumstaal, gefosfateerd.

Sleutellengte L: 159 mm

Maximale ring- \varnothing D₁ max: 21,5 mm

Maximale ring- \varnothing D₂ max: 23 mm

Maximale ringhoogte h_{1 max}: 7,5 mm

Technische beschrijving

Maximale ring- \varnothing D ₂ max	23 mm
Sleutelwijdte ₂	15 mm
Maximale ring- \varnothing D ₁ max	21,5 mm
Maximale ringhoogte h _{1 max}	7,5 mm
Sleutellengte L	159 mm
Sleutelwijdte ₁	14 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Ringstand	0 graden
Productieproces	matrijsgesmeed

Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	gefosateerd
Productnaamattribuut	gefosateerd
Producttype	Schroefsleutel