



Ringsleutel, recht, gefosfateerd, Sleutelwijdte: 24X27 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	617900 24X27
GTIN	4045197385789
Artikelklasse	62A

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.

HOLEX – met ovale schacht.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiaal:

HOLEX – chroom-vanadiumstaal, gefosfateerd.

Sleutellengte L: 258 mm

Maximale ring- \varnothing D_1 max: 35 mm

Maximale ring- \varnothing D_2 max: 38,5 mm

Maximale ringhoogte $h_{1\max}$: 11 mm

Technische beschrijving

Sleutelwijdte s_1	24 mm
Sleutelwijdte s_2	27 mm
Maximale ring- \varnothing D_2 max	38,5 mm
Maximale ringhoogte $h_{1\max}$	11 mm
Maximale ring- \varnothing D_1 max	35 mm
Sleutellengte L	258 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Ringstand	0 graden
Productieproces	matrijsgesmeed

Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	gefosateerd
Productnaamattribuut	gefosateerd
Producttype	Schroefsleutel