



Ringsleutelset, recht, Aantal sleutels: 8



Bestelgegevens

Bestelnummer	617610 8
GTIN	4018754085231
Artikelklasse	63A

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.

STAHLWILLE – Met stroeve schacht met dubbel T-profiel. Optimale buigvastheid, goede krachtoverbrenging. Dunne, vlakke ringen voor toepassing in zeer kleine ruimtes. Met **AS-Drive**-profiel.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiaal:

STAHLWILLE – Chrome-Alloy-Steel; splintervrij, vernikkeld en daarna verchromd; rondom gepolijst.

Inhoud:

Resp. 1 ringsleutel nr. 617600/617950: 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x21; 19x22

Technische beschrijving

Aantal sleutels	8
Sleutelwijdtematen	metrisch
Producttype	Schroefleutel

Accessoires

Ringsleutel, recht Sleutelwijdte 16X17 mm	617600 16X17
Ringsleutel, recht Sleutelwijdte 8X9 mm	617600 8X9
Ringsleutel, recht Sleutelwijdte 18X21 mm	617600 18X21
Ringsleutel, recht Sleutelwijdte 10X11 mm	617600 10X11
Ringsleutel, recht Sleutelwijdte 19X22 mm	617600 19X22
Ringsleutel, recht Sleutelwijdte 14X15 mm	617600 14X15
Ringsleutel, recht Sleutelwijdte 6X7 mm	617600 6X7
Ringsleutel, recht Sleutelwijdte 12X13 mm	617600 12X13