

**Ringsleutels, licht doorgezet, Sleutelwijdte: 6X7mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	616500 6X7
GTIN	4018754021659
Artikelklasse	63A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Dunne, vlakke ringen voor toepassing in zeer kleine ruimtes. Met stroeve schacht met dubbel T-profiel. Optimale buigvastheid, goede krachtoverbrenging. Koppen aan beide zijden licht doorgezet. Met **AS-Drive**-profiel.

**Norm:**

**DIN 897 / ISO 3318**

**Materiaal:**

Chrome-Alloy-Steel; splintervrij, vernikkeld en daarna verchromd; rondom gepolijst.

**Technische beschrijving**

Maximale ring-Ø $D_1$ max	9,5 mm
Sleutelwijdte $s_1$	6 mm
Sleutellengte L	170 mm
Maximale ring-Ø $D_2$ max	10,8 mm
Maximale ringhoogte $h_{1\text{ max}}$	7 mm
Sleutelwijdte $s_2$	7 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak	vernikkeld en daarna verchromd
Producttype	Schroefleutel

