



Ringsleutel, recht, gefosfateerd, Sleutelwijdte: 16X18 mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 617900 16X18 |
| GTIN | 4045197385727 |
| Artikelklasse | 62A |

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.

HOLEX – met ovale schacht.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiaal:

HOLEX – chroom-vanadiumstaal, gefosfateerd.

Sleutellengte L: 169 mm

Maximale ring- \varnothing D₁ max: 24,5 mm

Maximale ring- \varnothing D₂ max: 25,5 mm

Maximale ringhoogte h_{1 max}: 7,8 mm

Technische beschrijving

| | |
|---|----------------|
| Maximale ringhoogte h _{1 max} | 7,8 mm |
| Sleutellengte L | 169 mm |
| Maximale ring- \varnothing D ₁ max | 24,5 mm |
| Maximale ring- \varnothing D ₂ max | 25,5 mm |
| Sleutelwijdte ₂ | 18 mm |
| Sleutelwijdte ₁ | 16 mm |
| Sleutelwijdtematen | metrisch |
| Ringstand | 0 graden |
| Productieproces | matrijsgesmeed |

| | |
|----------------------|----------------------|
| Materiaal | Chroom-vanadiumstaal |
| Oppervlak | gefosateerd |
| Productnaamattribuut | gefosateerd |
| Producttype | Schroefsleutel |