



Ringsleutel, recht, Sleutelwijdte: 18X19mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	617600 18X19
GTIN	4018754021345
Artikelklasse	63A

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.

STAHLWILLE – Met stroeve schacht met dubbel T-profiel. Optimale buigvastheid, goede krachtoverbrenging. Dunne, vlakke ringen voor toepassing in zeer kleine ruimtes. Met **AS-Drive**-profiel.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiaal:

STAHLWILLE – Chrome-Alloy-Steel; splintervrij, vernikkeld en daarna verchromd; rondom gepolijst.

Technische beschrijving

Sleutellengte L	185 mm
Maximale ring- \varnothing D ₂ max	27,6 mm
Sleutelwijdte ₂	19 mm
Sleutelwijdte ₁	18 mm
Maximale ring- \varnothing D ₁ max	26,5 mm
Maximale ringhoogte h _{1 max}	9 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Ringstand	0 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chrome-Alloy-Steel

Oppervlak	verchromd (splintervrij)
Producttype	Schroefsleutel