



Ringsleutelset, recht, Aantal sleutels: 11



Bestelgegevens

Bestelnummer	617610 11
GTIN	4018754085224
Artikelklasse	63A

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.

STAHLWILLE – Met stroeve schacht met dubbel T-profiel. Optimale buigvastheid, goede krachtoverbrenging. Dunne, vlakke ringen voor toepassing in zeer kleine ruimtes. Met **AS-Drive**-profiel.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiaal:

STAHLWILLE – Chrome-Alloy-Steel; splintervrij, vernikkeld en daarna verchromd; rondom gepolijst.

Inhoud:

Resp. 1 ringsleutel nr. 617600/617950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×32; 30×34

Technische beschrijving

Aantal sleutels	11
Sleutelwijdtematen	metrisch
Producttype	Schroefsleutel

Accessoires

Ringsleutel, recht Sleutelwijdte 20X22 mm	617600 20X22
Ringsleutel, recht Sleutelwijdte 12X13 mm	617600 12X13
Ringsleutel, recht Sleutelwijdte 6X7 mm	617600 6X7
Ringsleutel, recht Sleutelwijdte 16X17 mm	617600 16X17
Ringsleutel, recht Sleutelwijdte 30X34 mm	617600 30X34
Ringsleutel, recht Sleutelwijdte 21X24 mm	617600 21X24
Ringsleutel, recht Sleutelwijdte 10X11 mm	617600 10X11
Ringsleutel, recht Sleutelwijdte 14X15 mm	617600 14X15
Ringsleutel, recht Sleutelwijdte 18X19 mm	617600 18X19
Ringsleutel, recht Sleutelwijdte 27X32 mm	617600 27X32
Ringsleutel, recht Sleutelwijdte 8X9 mm	617600 8X9