



Ringsleutel, recht, gefosfateerd, Sleutelwijdte: 17X19 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	617900 17X19
GTIN	4045197385734
Artikelklasse	62A

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.

HOLEX – met ovale schacht.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiaal:

HOLEX – chroom-vanadiumstaal, gefosfateerd.

Sleutellengte L: 184 mm

Maximale ring- \varnothing D₁ max: 26,5 mm

Maximale ring- \varnothing D₂ max: 27,6 mm

Maximale ringhoogte h_{1 max}: 8,8 mm

Technische beschrijving

Sleutelwijdte ₁	17 mm
Maximale ring- \varnothing D ₁ max	26,5 mm
Maximale ring- \varnothing D ₂ max	27,6 mm
Sleutellengte L	184 mm
Maximale ringhoogte h _{1 max}	8,8 mm
Sleutelwijdte ₂	19 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Ringstand	0 graden
Productieproces	matrijsgesmeed

Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	gefosateerd
Productnaamattribuut	gefosateerd
Producttype	Schroefsleutel