

**Multinorm-werkjack Multiseven, geel / korenblauw, Confectiemaat DE: 94****Bestelgegevens**

Bestelnummer	091780 94
GTIN	4046181591766
Artikelklasse	09S

Omschrijving**Uitvoering:**

Ademend werkjack met blinde ritssluiting, van aangenaam zacht weefsel. Het water-, olie- en vuilafstotende jack is sterk vlamwerend en zelfdovend.

- **Twee borstzakken met klep en klittenbandsluiting.**
- **Opstaand of omgeslagen te dragen kraag.**
- **Twee zijzakken met blinde ritssluiting.**
- **Vier binnenzakken.**
- **Ruimteplooiën op de rug.**

Norm:

EN ISO 20471, Klasse 2; EN 1149-3-5; EN 61482-1-2, Klasse 1; EN ISO 11611, Klasse 1 A1; EN ISO 11612 A1, B1, C1, E2, F1; EN ISO 13034 Typ 6

Opmerking:

De in de Shop aangegeven maat komt overeen met de confectionmaat DE. Overeenkomstige maten in uw land kunt u vinden in de maattabel of de technische gegevens.

Composición del tejido: 43% algodón

Composición del tejido: 2% fibra especial

Composición del tejido: 55 % modacrilo

Fabric composition: 43% cotton

Fabric composition: 55% modacrylic

Fabric composition: 2% special fibres

Technische beschrijving

Confectiemaat DE	94
Geslacht	Heren
Materiaalsamenstelling	43% Katoen
Materiaalsamenstelling	55% Modacryl
Materiaalsamenstelling	2% speciale vezel
Materiaalgewicht/weefseldichtheid	350 g/m ²
Wassen	60 °C Bonte was
Bleken	niet bleken
Chemische reiniging	behoedzame reiniging met perchloorethyleen
Drogen	behoedzaam drogen in droogtrommel (lage temperatuur)
Strijken	matig heet, tot maximaal 150 °C
Kleur	geel / korenblauw
Norm	EN 13034-6
Norm	EN ISO 20471
Norm	EN 61482-1-2
Kleding conform	DIN EN ISO 11612 bescherming tegen vlammen en hitte
Kleding conform	DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen
Kleding conform	DIN EN ISO 11611 bescherming bij het lassen
Producttype	Veiligheidsjack