



Amerikaanse Multinorm-overall Multiseven, geel / korenblauw, Confectiemaat DE: 58



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 091785 58 |
| GTIN | 4046181590561 |
| Artikelklasse | 09S |

Omschrijving

Uitvoering:

Tuinbroek met stretch schouderbanden voor een hoog draagcomfort, ideaal voor laswerkzaamheden.

- **Zak op bovenstuk met klep en klittenbandsluiting.**
- **In wijde verstelbare band.**
- **Twee zijzakken.**
- **Cargozak met opgezet vak voor mobiele telefoon.**
- **Opgezette achterzak met klep en klittenbandsluiting.**

Norm:

EN ISO 20471, Klasse 1; EN 1149-3-5; EN 61482-1-2, Klasse 1; EN ISO 11611, Klasse 1 A1; EN ISO 11612 A1, B1, C1, E2, F1; EN ISO 13034 Typ 6;

Opmerking:

De in de Shop aangegeven maat komt overeen met de confectiemaat DE. Overeenkomstige maten in uw land kunt u vinden in de maattabel of de technische gegevens.

Materiaalsamenstelling: 2% speciale vezel

Materiaalsamenstelling: 43% Katoen

Materiaalsamenstelling: 55% Modacryl

Materiaalgewicht/weefseldichtheid: 350 g/m²

Wassen: 60 °C Bonte was

Kleding conform: DIN EN ISO 11612 bescherming tegen vlammen en hitte

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------------------|--|
| Maat FR | 62 |
| Confectiemaat DE | 58 |
| Maat IT | 62 |
| Geslacht | Heren |
| Materiaalsamenstelling | 2% speciale vezel |
| Materiaalsamenstelling | 43% Katoen |
| Materiaalsamenstelling | 55% Modacryl |
| Materiaalgewicht/weefseldichtheid | 350 g/m ² |
| Wassen | 60 °C Bonte was |
| Bleken | niet bleken |
| Chemische reiniging | behoedzame reiniging met perchloorethyleen |
| Drogen | behoedzaam drogen in droogtrommel (lage temperatuur) |
| Strijken | matig heet, tot maximaal 150 °C |
| Kleding conform | DIN EN ISO 11612 bescherming tegen vlammen en hitte |
| Kleding conform | DIN EN ISO 11611 bescherming bij het lassen |
| Kleding conform | DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen |
| Kleur | geel / korenblauw |
| Norm | EN 61482-1-2 |
| Norm | EN 13034-6 |
| Norm | EN ISO 20471 |

