

**Multinorm-werkbroek Multiseven, geel / korenblauw, Confectiemaat DE: 44****Bestelgegevens**

Bestelnummer	091783 44
GTIN	4046181591063
Artikelklasse	09S

Omschrijving**Uitvoering:**

Multinorm-werkbroek van ademend en inherent vlamvertragend weefsel.

- **Cargozak met opgezet vak voor mobiele telefoon.**
- **Opgezet duimstokvak met klep en klittenbandsluiting.**

Norm:

EN ISO 20471, Klasse 1; EN 1149-3-5; EN 61482-1-2, Klasse 1; EN ISO 11611, Klasse 1 A1; EN ISO 11612 A1, B1, C1, E2, F1; EN ISO 13034 Typ 6

Opmerking:

De in de Shop aangegeven maat komt overeen met de confectionmaat DE. Overeenkomstige maten in uw land kunt u vinden in de maattabel of de technische gegevens.

Materiaalsamenstelling: 2% speciale vezel

Materiaalsamenstelling: 55% Modacryl

Materiaalsamenstelling: 43% Katoen

Materiaalgewicht/weefsel dichtheid: 350 g/m²

Wassen: 60 °C Bonte was

Kleding conform: DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen

Technische beschrijving

Confectiemaat DE	44
Geslacht	Heren
Materiaalsamenstelling	2% speciale vezel
Materiaalsamenstelling	55% Modacryl
Materiaalsamenstelling	43% Katoen
Materiaalgewicht/weefsel dichtheid	350 g/m ²
Wassen	60 °C Bonte was
Bleken	niet bleken
Chemische reiniging	behoedzame reiniging met perchloorethyleen
Drogen	behoedzaam drogen in droogtrommel (lage temperatuur)
Strijken	matig heet, tot maximaal 150 °C
Kleding conform	DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen
Kleding conform	DIN EN ISO 11611 bescherming bij het lassen
Kleding conform	DIN EN ISO 11612 bescherming tegen vlammen en hitte
Kleur	geel / korenblauw
Norm	EN ISO 20471
Norm	EN 61482-1-2
Norm	EN 13034-6
Producttype	Veiligheidsbroek