



Amerikaanse Multinorm-overall Multiseven, geel / korenblauw, Confectiemaat DE: 54



Bestelgegevens

Bestelnummer	091785 54
GTIN	4046181590547
Artikelklasse	09S

Omschrijving

Uitvoering:

Tuinbroek met stretch schouderbanden voor een hoog draagcomfort, ideaal voor laswerkzaamheden.

- **Zak op bovenstuk met klep en klittenbandsluiting.**
- **In wijde verstelbare band.**
- **Twee zijzakken.**
- **Cargozak met opgezet vak voor mobiele telefoon.**
- **Opgezette achterzak met klep en klittenbandsluiting.**

Norm:

EN ISO 20471, Klasse 1; EN 1149-3-5; EN 61482-1-2, Klasse 1; EN ISO 11611, Klasse 1 A1; EN ISO 11612 A1, B1, C1, E2, F1; EN ISO 13034 Typ 6;

Opmerking:

De in de Shop aangegeven maat komt overeen met de confectiemaat DE. Overeenkomstige maten in uw land kunt u vinden in de maattabel of de technische gegevens.

Materiaalsamenstelling: 2% speciale vezel

Materiaalsamenstelling: 43% Katoen

Materiaalsamenstelling: 55% Modacryl

Materiaalgewicht/weefseldichtheid: 350 g/m²

Wassen: 60 °C Bonte was

Kleding conform: DIN EN ISO 11612 bescherming tegen vlammen en hitte

Technische beschrijving

Confectiemaat DE	54
Maat IT	58
Maat FR	58
Geslacht	Heren
Materiaalsamenstelling	2% speciale vezel
Materiaalsamenstelling	43% Katoen
Materiaalsamenstelling	55% Modacryl
Materiaalgewicht/weefseldichtheid	350 g/m ²
Wassen	60 °C Bonte was
Bleken	niet bleken
Chemische reiniging	behoedzame reiniging met perchloorethyleen
Drogen	behoedzaam drogen in droogtrommel (lage temperatuur)
Strijken	matig heet, tot maximaal 150 °C
Kleding conform	DIN EN ISO 11612 bescherming tegen vlammen en hitte
Kleding conform	DIN EN ISO 11611 bescherming bij het lassen
Kleding conform	DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen
Kleur	geel / korenblauw
Norm	EN 61482-1-2
Norm	EN 13034-6
Norm	EN ISO 20471

