



## Ringsleutels, licht doorgezet, Sleutelwijdte: 10X11 mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	616500 10X11
GTIN	4018754021673
Artikelklasse	63A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Dunne, vlakke ringen voor toepassing in zeer kleine ruimtes. Met stroeve schacht met dubbel T-profiel. Optimale buigvastheid, goede krachtoverbrenging. Koppen aan beide zijden licht doorgezet. Met **AS-Drive**-profiel.

#### Norm:

**DIN 897 / ISO 3318**

#### Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel; splintervrij, vernikkeld en daarna verchromd; rondom gepolijst.

### Technische beschrijving

Sleutelwijdte <sub>1</sub>	10 mm
Sleutelwijdte <sub>2</sub>	11 mm
Sleutellengte L	188 mm
Maximale ringhoogte $h_{1\max}$	9,5 mm
Maximale ring-Ø $D_1\max$	14,6 mm
Maximale ring-Ø $D_2\max$	15,9 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak	vernikkeld en daarna verchromd
Producttype	Schroefleutel

