



Ringsleutel, recht, gefosfateerd, Sleutelwijdte: 6X7 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	617900 6X7
GTIN	4045197385659
Artikelklasse	62A

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.

HOLEX – met ovale schacht.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiaal:

HOLEX – chroom-vanadiumstaal, gefosfateerd.

Sleutellengte L: 100 mm

Maximale ring- \varnothing D₁ max: 10,5 mm

Maximale ring- \varnothing D₂ max: 12 mm

Maximale ringhoogte h_{1 max}: 4,5 mm

Technische beschrijving

Maximale ring- \varnothing D ₁ max	10,5 mm
Maximale ring- \varnothing D ₂ max	12 mm
Sleutelwijdte ₁	6 mm
Sleutelwijdte ₂	7 mm
Sleutellengte L	100 mm
Maximale ringhoogte h _{1 max}	4,5 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Ringstand	0 graden
Productieproces	matrijsgesmeed

Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	gefosateerd
Productnaamattribuut	gefosateerd
Producttype	Schroefsleutel