



Ringsleutelset, recht, gefosfateerd, Aantal sleutels: 8



Bestelgegevens

Bestelnummer	617910 8
GTIN	4045197385802
Artikelklasse	62A

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.

HOLEX – met ovale schacht.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiaal:

HOLEX – chroom-vanadiumstaal, gefosfateerd.

Inhoud:

resp. 1 ringsleutel nr. 617600 / 617900 / 617950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22

Levering:

resp. 1 ringsleutel nr. 617600 / 617900 / 617950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22

Technische beschrijving

Aantal sleutels	8
Sleutelwijdtematen	metrisch
Oppervlak	gefosfateerd
Productnaamattribuut	gefosfateerd
Producttype	Schroefleutel

Accessoires

Ringsleutel, recht Sleutelwijdte 18X21 mm	617900 18X21
Ringsleutel, recht Sleutelwijdte 12X13 mm	617900 12X13
Ringsleutel, recht Sleutelwijdte 19X22 mm	617900 19X22
Ringsleutel, recht Sleutelwijdte 14X15 mm	617900 14X15
Ringsleutel, recht Sleutelwijdte 6X7 mm	617900 6X7
Ringsleutel, recht Sleutelwijdte 16X17 mm	617900 16X17
Ringsleutel, recht Sleutelwijdte 10X11 mm	617900 10X11
Ringsleutel, recht Sleutelwijdte 8X9 mm	617900 8X9