

**Endoscoop star, Ø 5,5 mm, Werk lengte (zonder objectief): 355mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	492736 355
GTIN	2050001956927
Artikelklasse	49C

**Omschrijving****Uitvoering:**

Dankzij robuuste edelstalen tubussen en hoogwaardige optiek speciaal geschikt voor zwaar industrieel gebruik. Door de standaard-lichtgeleideraansluiting (ACMI) kunnen de benodigde lichtbronnen eenvoudig worden aangesloten. Scherpstelling via draairing aan het oculair. Simpele scherpstelling in de nabijheid en veraf zonder de endoscoop te verschuiven. Lichtsterke, kleurgecorrigeerde staaflensoptiek.

**T.b.v. :**

FlexiVision 100 met HD-camerakop nr. 492866.

**Levering:**

Inclusief wisselobjectief met kijkrichting 0°.

**Accessoires:**

Led-lichtbronnen nr.492846 en nr.462860.

**Opmerking:**

Via opschuifbare spiegeltubussen en wisselobjectieven kan de kijkrichting in 70° of 90° worden gewijzigd. Bij toepassing met spiegeltubussen wordt de werkdiameter overeenkomstig de spiegeltubus vergroot. Spiegeltubussen en wisselobjectieven op aanvraag.

Blikrichting: 0 graden

Beeldopeningshoek: 40 graden

**Technische beschrijving**

Blikrichting	0 graden
Beeldopeningshoek	40 graden
Werk lengte (zonder objectief)	355 mm
Sonde-Ø	5,5 mm

Productnaamattribuut	Ø 5,5 mm
Producttype	Endoscoop

---

## Accessoires

Endoscopische videocamera CCD	492837
Flexibele lichtgeleider Werklenkte 1800 mm	492850 1800
LED-lichtbron	492846
Koudlichtbron led Type FX4000	492860 FX4000