

**Ringsleutel, recht, Sleutelwijdte: 8X9mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	617600 8X9
GTIN	4018754021239
Artikelklasse	63A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.

**STAHLWILLE** – Met stroeve schacht met dubbel T-profiel. Optimale buigvastheid, goede krachtoverbrenging. Dunne, vlakke ringen voor toepassing in zeer kleine ruimtes. Met **AS-Drive**-profiel.

**Norm:**

**DIN 837 B / ISO 3318**

**Materiaal:**

**STAHLWILLE** – Chrome-Alloy-Steel; splintervrij, vernikkeld en daarna verchromd; rondom gepolijst.

**Technische beschrijving**

Maximale ring- $\varnothing$ $D_2$ max	15 mm
Sleutelwijdte $s_1$	8 mm
Maximale ring- $\varnothing$ $D_1$ max	13,5 mm
Maximale ringhoogte $h_{1\text{ max}}$	5,5 mm
Sleutelwijdte $s_2$	9 mm
Sleutellengte L	115 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Ringstand	0 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chrome-Alloy-Steel

Oppervlak	verchromd (splintervrij)
Producttype	Schroefsleutel