



Ringsleutel, recht, gefosfateerd, Sleutelwijdte: 8X9 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	617900 8X9
GTIN	4045197385666
Artikelklasse	62A

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.

HOLEX – met ovale schacht.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiaal:

HOLEX – chroom-vanadiumstaal, gefosfateerd.

Sleutellengte L: 115 mm

Maximale ring-Ø D₁ max: 13,5 mm

Maximale ring-Ø D₂ max: 15 mm

Maximale ringhoogte h_{1 max}: 5,5 mm

Technische beschrijving

Maximale ringhoogte h _{1 max}	5,5 mm
Sleutelwijdte ₂	9 mm
Sleutellengte L	115 mm
Maximale ring-Ø D ₂ max	15 mm
Maximale ring-Ø D ₁ max	13,5 mm
Sleutelwijdte ₁	8 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Ringstand	0 graden
Productieproces	matrijsgesmeed

Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	gefosateerd
Productnaamattribuut	gefosateerd
Producttype	Schroefsleutel