



Ringsleutel, recht, gefosfateerd, Sleutelwijdte: 18X21 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	617900 18X21
GTIN	4045197385758
Artikelklasse	62A

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.

HOLEX – met ovale schacht.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiaal:

HOLEX – chroom-vanadiumstaal, gefosfateerd.

Sleutellengte L: 194 mm

Maximale ring- \varnothing D₁ max: 26,5 mm

Maximale ring- \varnothing D₂ max: 30,5 mm

Maximale ringhoogte h_{1 max}: 9,8 mm

Technische beschrijving

Sleutelwijdte ₂	21 mm
Sleutellengte L	194 mm
Maximale ring- \varnothing D ₂ max	30,5 mm
Maximale ringhoogte h _{1 max}	9,8 mm
Sleutelwijdte ₁	18 mm
Maximale ring- \varnothing D ₁ max	26,5 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Ringstand	0 graden
Productieproces	matrijsgesmeed

Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	gefosateerd
Productnaamattribuut	gefosateerd
Producttype	Schroefsleutel