


**Micro-endoscoop flexibel, Ø 1,4 mm, Werk lengte (zonder objectief): 500mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	492754 500
GTIN	
Artikelklasse	49C

Omschrijving**Uitvoering:**

Dankzij robuuste edelstalen tubussen en hoogwaardige optiek speciaal geschikt voor zwaar industrieel gebruik. Door de standaard-lichtgeleideraansluiting (ACMI) kunnen de benodigde lichtbronnen eenvoudig worden aangesloten. Scherpstelling via draairing aan het oculair. Simpele scherpstelling in de nabijheid en veraf zonder de endoscoop te verschuiven. Lichtsterke, kleurgecorrigeerde staaflensoptiek.

Kleine diameter en flexibele glasvezelopbouw voor het meten van zeer fijne werkstukken.

T.b.v.:

FlexiVision 100 met HD-camerakop nr. 492866.

Accessoires:

Led-lichtbronnen nr.492846 en nr.462860.

Opmerking:

Via opschuifbare spiegeltubussen en wisselobjectieven kan de kijkrichting in 70° of 90° worden gewijzigd. Bij toepassing met spiegeltubussen wordt de werkdiameter overeenkomstig de spiegeltubus vergroot. Spiegeltubussen en wisselobjectieven op aanvraag.

Technische beschrijving

Blikrichting	0 graden
Beeldopeningshoek	85 graden
Werk lengte (zonder objectief)	500 mm

Sonde-Ø	1,4 mm
Productnaamattribuut	Ø 1,4 mm
Producttype	Endoscoop

Accessoires

Koudlichtbron led Type FX4000	492860 FX4000
Endoscopische videocamera CCD	492837
Flexibele lichtgeleider Werklengthe 1800 mm	492850 1800
LED-lichtbron	492846