



Micro-endoscoop star, Ø 2,7 mm, Werklengte (zonder objectief) (zonder objectief): 95mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	492746 95
GTIN	
Artikelklasse	49C

Omschrijving

Uitvoering:

Dankzij robuuste edelstalen tubussen en hoogwaardige optiek speciaal geschikt voor zwaar industrieel gebruik. Door de standaard-lichtgeleideraansluiting (ACMI) kunnen de benodigde lichtbronnen eenvoudig worden aangesloten. Scherpstelling via draairing aan het oculair. Simpele scherpstelling in de nabijheid en veraf zonder de endoscoop te verschuiven. Lichtsterke, kleurgecorrigeerde staaflensoptiek.

Kleine diameter voor het meten van kleine werkstukken.

T.b.v.:

FlexiVision 100 met HD-camerakop nr. 492866.

Accessoires:

Led-lichtbronnen nr.492846 en nr.462860.

Opmerking:

Via opschuifbare spiegeltubussen en wisselobjectieven kan de kijkrichting in 70° of 90° worden gewijzigd. Bij toepassing met spiegeltubussen wordt de werkdiameter overeenkomstig de spiegeltubus vergroot. Spiegeltubussen en wisselobjectieven op aanvraag.

Technische beschrijving

Blikrichting	0 graden
Beeldopeningshoek	35 graden
Werklengte (zonder objectief)	95 mm
Sonde-Ø	2,7 mm
Productnaamattribuut	Ø 2,7 mm

Producttype

Endoscoop

Accessoires

LED-lichtbron

492846

Flexibele lichtgeleider Werklenkte 1800 mm

492850 1800

Endoscopische videocamera CCD

492837

Koudlichtbron led Type FX4000

492860 FX4000