


**Micro-endoscoop flexibel, Ø 2,4 mm, Werklengte (zonder objectief): 500mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	492758 500
GTIN	
Artikelklasse	49C

**Omschrijving****Uitvoering:**

Kleine diameter en flexibele glasvezelopbouw voor het meten van zeer fijne werkstukken. Dankzij robuuste edelstalen tubussen en hoogwaardige optiek speciaal geschikt voor zwaar industrieel gebruik. Door de standaard-lichtgeleideraansluiting (ACMI) kunnen de benodigde lichtbronnen eenvoudig worden aangesloten. Scherpstelling via draairing aan het oculair. Simpele scherpstelling in de nabijheid en veraf zonder de endoscoop te verschuiven. Lichtsterke, kleurgecorrigeerde staaflensoptiek.

**T.b.v.:**

FlexiVision 100 met HD-camerakop nr. 492866.

**Accessoires:**

Led-lichtbronnen nr.492846 en nr.462860.

**Opmerking:**

Via opschuifbare spiegel tubussen en wisselobjectieven kan de kijkrichting in 70° of 90° worden gewijzigd. Bij toepassing met spiegel tubussen wordt de werkdiameter overeenkomstig de spiegel tubus vergroot. Spiegel tubussen en wisselobjectieven op aanvraag.

**Technische beschrijving**

Blikrichting	0 graden
Beeldopeningshoek	85 graden
Werklengte (zonder objectief)	500 mm

Sonde-Ø	2,4 mm
Productnaamattribuut	Ø 2,4 mm
Producttype	Endoscoop

---

## Accessoires

Koudlichtbron led Type FX4000	492860 FX4000
Flexibele lichtgeleider Werklengte 1800 mm	492850 1800
LED-lichtbron	492846
Endoscopische videocamera CCD	492837