



## Micro-endoscoop star, Ø 2,7 mm, Werklengte (zonder objectief) (zonder objectief): 185mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	492746 185
GTIN	
Artikelklasse	49C

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Dankzij robuuste edelstalen tubussen en hoogwaardige optiek speciaal geschikt voor zwaar industrieel gebruik. Door de standaard-lichtgeleideraansluiting (ACMI) kunnen de benodigde lichtbronnen eenvoudig worden aangesloten. Scherpstelling via draairing aan het oculair. Simpele scherpstelling in de nabijheid en veraf zonder de endoscoop te verschuiven. Lichtsterke, kleurgecorrigeerde staaflensoptiek. Kleine diameter voor het meten van kleine werkstukken.

#### T.b.v.:

FlexiVision 100 met HD-camerakop nr. 492866.

#### Accessoires:

Led-lichtbronnen nr.492846 en nr.462860.

#### Opmerking:

Via opschuifbare spiegeltubussen en wisselobjectieven kan de kijkrichting in 70° of 90° worden gewijzigd. Bij toepassing met spiegeltubussen wordt de werkdiameter overeenkomstig de spiegeltubus vergroot. Spiegeltubussen en wisselobjectieven op aanvraag.

### Technische beschrijving

Blikrichting	0 graden
Beeldopeningshoek	35 graden
Werklengte (zonder objectief)	185 mm
Sonde-Ø	2,7 mm
Productnaamattribuut	Ø 2,7 mm

Producttype

Endoscoop

---

**Accessoires**

Endoscopische videocamera CCD

492837

LED-lichtbron

492846

Koudlichtbron led Type FX4000

492860 FX4000

Flexibele lichtgeleider Werklengte 1800 mm

492850 1800