

**Micro-endoscoop star, Ø 1,8 mm, Werk lengte (zonder objectief): 160mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	492744 160
GTIN	
Artikelklasse	49C

Omschrijving**Uitvoering:**

Kleine diameter voor het meten van kleine werkstukken.

Dankzij robuuste edelstalen tubussen en hoogwaardige optiek speciaal geschikt voor zwaar industrieel gebruik. Door de standaard-lichtgeleideraansluiting (ACMI) kunnen de benodigde lichtbronnen eenvoudig worden aangesloten. Scherpstelling via draairing aan het oculair. Simpele scherpstelling in de nabijheid en veraf zonder de endoscoop te verschuiven. Lichtsterke, kleurgecorrigeerde staaflensoptiek.

T.b.v.:

FlexiVision 100 met HD-camerakop nr. 492866.

Accessoires:

Led-lichtbronnen nr.492846 en nr.462860.

Opmerking:

Via opschuifbare spiegeltubussen en wisselobjectieven kan de kijkrichting in 70° of 90° worden gewijzigd. Bij toepassing met spiegeltubussen wordt de werkdiameter overeenkomstig de spiegeltubus vergroot. Spiegeltubussen en wisselobjectieven op aanvraag.

Technische beschrijving

Blikrichting	0 graden
Beeldopeningshoek	30 graden
Werk lengte (zonder objectief)	160 mm
Sonde-Ø	1,8 mm
Productnaamattribuut	Ø 1,8 mm
Producttype	Endoscoop

Accessoires

LED-lichtbron	492846
Flexibele lichtgeleider Werklenkte 1800 mm	492850 1800
Endoscopische videocamera CCD	492837
Koudlichtbron led Type FX4000	492860 FX4000