

**Micro-endoscoop star, Ø 1,8 mm, Werk lengte (zonder objectief): 95mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	492744 95
GTIN	
Artikelklasse	49C

**Omschrijving****Uitvoering:**

Kleine diameter voor het meten van kleine werkstukken.

Dankzij robuuste edelstalen tubussen en hoogwaardige optiek speciaal geschikt voor zwaar industrieel gebruik. Door de standaard-lichtgeleideraansluiting (ACMI) kunnen de benodigde lichtbronnen eenvoudig worden aangesloten. Scherpstelling via draairing aan het oculair. Simpele scherpstelling in de nabijheid en veraf zonder de endoscoop te verschuiven. Lichtsterke, kleurgecorrigeerde staaflensoptiek.

**T.b.v.:**

FlexiVision 100 met HD-camerakop nr. 492866.

**Accessoires:**

Led-lichtbronnen nr.492846 en nr.462860.

**Opmerking:**

Via opschuifbare spiegeltubussen en wisselobjectieven kan de kijkrichting in 70° of 90° worden gewijzigd. Bij toepassing met spiegeltubussen wordt de werkdiameter overeenkomstig de spiegeltubus vergroot. Spiegeltubussen en wisselobjectieven op aanvraag.

**Technische beschrijving**

Blikrichting	0 graden
Beeldopeningshoek	30 graden
Werk lengte (zonder objectief)	95 mm
Sonde-Ø	1,8 mm
Productnaamattribuut	Ø 1,8 mm
Producttype	Endoscoop

---

**Accessoires**

Flexibele lichtgeleider Werklengte 1800 mm	492850 1800
Koudlichtbron led Type FX4000	492860 FX4000
LED-lichtbron	492846
Endoscopische videocamera CCD	492837