

LENOX **Gatzaag, bimetaal, Diameter: 140mm**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|--------------|
| Bestelnummer | 589030 140 |
| GTIN | 082472300888 |
| Artikelklasse | 58Z |

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste breukvaste constructie met variabele vertanding op lichaam van flexibel hoogwaardig staal (bimetaal). De versterkte bodem is voorzien van schroefdraad en meeneemgaten (vanaf Ø 32 mm) voor een betrouwbare en veilige opname op de schacht. De hoge kwaliteit van de HSS-tanden, de tandgeometrie en de nauwe fabricagetoleranties garanderen de beste zaagcapaciteit en een lange levensduur.

- **Variabele vertanding 4,5 / 5,5 tanden per inch met versterkte tanden (Tough Teeth).**
- **Maximale zaagdiepte voor alle maten 40 mm.**
- **Geoptimaliseerde coating vermindert de ontwikkeling van warmte.**
- **SPEED SLOT® – Snelle verwijdering van de boorkern door getrapte uitsparingen.**

Toepassing:

op tafel- en kolomboormachines, draaibanken of elektrische handboormachines met het juiste toerental. Voor het zagen van cirkelvormige gaten in dun- en dikwandig materiaal met een vlak of gebogen werkstukoppervlak. Geschikt voor alle materialen: staal, **edelstaal**, messing, koper, gietijzer, lichtmetaal, hout, gips- en kunststofplaten etc. Toevoer van smeermiddel verhoogt de standtijd (metalen).

Ook uitstekend geschikt voor dunne carrosserieplaten.

Advies:

de toepassing van snijolie bijv. nr. 084205 gr. 0,25 verlengt de standtijd en maakt een hogere werksnelheid mogelijk.

Opmerking:

**Opnameschachten en gatzagen zijn compatibel met alle normaal in de handel verkrijgbare bimetalen gatzagen, echter niet Bosch-SDS.
Boorkronen voor steen zie nr. 788000, 788040, 788050.
HM-cirkelsnijders voor staal zie nr. 118400, 118500, 119000.**

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| aanbevolen toerental staal | 60 min ⁻¹ |
| aanbevolen toerental RVS | 30 min ⁻¹ |
| aanbevolen toerental aluminium | 85 min ⁻¹ |
| Diameter | 140 mm |
| Tanden per inch | 4,5 / 5,5 |
| Producttype | Gatzaag |

Accessoires

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Centreerboor HSS Type 6KT | 589430 6KT |
| Centreerboor HM-uitgerust Type 6KT | 589432 6KT |
| Opnameschacht Type 210L | 589310 210L |
| Opnameschacht Type 210S | 589310 210S |