

**HOLEX****Gatzaag, bimetaal, Diameter: 25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	589050 25
GTIN	4045197221001
Artikelklasse	52S

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Robuuste breukvaste constructie** met variabele vertanding op lichaam van flexibel hoogwaardig staal (bimetaal). De versterkte, stijve bodem is voorzien van schroefdraad en meeneemgaten (vanaf  $\varnothing$  32 mm) voor een betrouwbare en veilige opname op de schacht. De hoge kwaliteit van de HSS-tanden, de tandgeometrie en de nauwe fabricagetoleranties garanderen de beste zaagcapaciteit en een lange levensduur.

- **Vario vertanding 4/6 tanden per inch voor trillingsarme loop.**
- **Maximale zaagdiepte voor alle maten 38 mm.**

**Toepassing:**

Op tafel- en kolomboormachines, draaibanken of elektrische handboormachines met het juiste toerental. Voor het zagen van cirkelvormige gaten in dun- en dikwandig materiaal met een vlak of gebogen werkstukoppervlak. Geschikt voor alle materialen: staal, **edelstaal**, messing, koper, gietijzer, lichtmetaal, hout, gips- en kunststofplaten etc. Toevoer van smeermiddel verhoogt de standtijd (metalen).

**Advies:**

De toepassing van snijolie bijv. nr. 084205 gr. 0,25 verlengt de standtijd en maakt een hogere werksnelheid mogelijk.

**Opmerking:**

**Opnameschachten en gatzagen zijn compatibel met alle normaal in de handel verkrijgbare bimetalen gatzagen, echter niet Bosch-SDS.**

**Boorkronen voor steen zie nr. 788000, 788040, 788050.**

**HM-cirkelsnijders voor staal zie nr. 118400, 118500, 119000.**

---

## Technische beschrijving

aanbevolen toerental RVS	175 min <sup>-1</sup>
aanbevolen toerental aluminium	525 min <sup>-1</sup>
aanbevolen toerental staal	350 min <sup>-1</sup>
Diameter	25 mm
Tanden per inch	4 / 6
Producttype	Gatzaag

---

## Accessoires

Centreerboor HSS Type 6KT	589430 6KT
Centreerboor HM-uitgerust Type 6KT	589432 6KT
Opnameschacht Type 30	589310 30
Snelwisselopnameschacht Type 30	589314 30