

ELTEN**Laag model grijs VINTAGE Low ESD, S3, EU-schoenmaat: 47**

Bestelgegevens

Bestelnummer	092230 47
GTIN	4030839225165
Artikelklasse	09P

Omschrijving

Uitvoering:

Moderne veiligheidsschoen met vintage design.

- **Bovenmateriaal van robuust rundleer.**
- **Ademende textielvoering BIOACTIVE voor een aangenaam klimaat in de schoen.**
- **Gevoerde tong.**
- **Inlegzool voor het hele schoenoppervlak ESD PRO grey.**
- **TPU/PU-zool L10, antislip.**
- **ESD-uitrusting.**

Veiligheidsschoen met Bioactive binnenvoering. Bijzonder **huidvriendelijk en geurremmend**.
Extra veters meegeleverd (grijs).

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Levering:

Inclusief extra veters (grijs).

Opmerking:

Voorraadartikel in de EU-maten 39 – 46, bestelbaar in de EU-maten 37 – 48.

Technische beschrijving

Veiligheidsklasse	S3
-------------------	----

Sluiting	Veter
Materiaal loopzool	TPU-/PU
Kleur	grijs
EU-schoenmaat	47
Norm	Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
tegen binnendringen van water en wateropname	ja
Materiaal voering	ademende voering van textiel
Schoentype	Schoen, laag model
Bovenmateriaal	Rundleder
Waterdichtheid van de hele schoen	ja
geschikt voor orthopedische inlegzolen	ja
Materiaal teenbeschermkap	Staal
Energieopname bij de hiel	ja
Doorloopzekerheid	Textiel
Grip	ja
olie- en benzineresistente zool	ja
antistatisch	ja
Serie	VINTAGE
Geslacht	Heren
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Producttype	Laag model veiligheidsschoen