

**Ringsleutel, recht, verchromd, Sleutelwijdte: 30X34mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	617950 30X34
GTIN	4045197463890
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.

HOLEX – met ovale schacht.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiaal:

HOLEX – chroom-vanadiumstaal, verchromd.

Technische beschrijving

Maximale ringhoogte $h_{1\max}$	13,8 mm
Sleutelwijdte s_1	30 mm
Sleutelwijdte s_2	34 mm
Maximale ring- \varnothing $D_1\max$	43 mm
Maximale ring- \varnothing $D_2\max$	48,5 mm
Sleutellengte L	328 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Ringstand	0 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd

Productnaamattribuut	verchromd
Producttype	Schroefsleutel