

**Slagringsleutel, recht, Sleutelwijdte: 75mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 619000 75     |
| GTIN          | 4018754023271 |
| Artikelklasse | 63A           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Matrijsgesmeed, met korte, sterke profielschacht en versterkt slagstuk.

Extreem dunne ring, sleutelwijdte met nauwe tolerantie voorschroefwerkzaamheden in zeer kleine ruimtes. De ring is hoger dan de genormaliseerde moeren, waardoor de sleutel niet klemt. Sterker dan elke bout.

**Materiaal:**

Chrome-Alloy-Steel, groen gelakt.

**Technische beschrijving**

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Sleutellengte L | 360 mm             |
| Ring-Ø D        | 103,5 mm           |
| Sleutelwijdte   | 75 mm              |
| Ringhoogte h    | 51 mm              |
| Norm            | DIN 7444           |
| Productieproces | matrijsgesmeed     |
| Materiaal       | Chrome-Alloy-Steel |
| Oppervlak       | groen gelakt       |
| Producttype     | Schroefsleutel     |

