

**uvex****Veiligheidsschoen, laag model grijs/roze uvex 1 ladies, S1, EU-schoenmaat: 39**

## Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 092721 39     |
| GTIN          | 4031101558165 |
| Artikelklasse | 04V           |

## Omschrijving

### Uitvoering:

Bijzonder lichte en flexibele damesveiligheidsschoen Uvex 1 met **hiel- en voorvoetdemping**.  
100% metaalvrij. Geschikt bij chroomallergie.

- **Bovenmateriaal van microvelours.**
- **Distance-Mesh-voeringmateriaal.**
- **Vrijwel naadvrije schachtconstructie ter voorkoming van drukpunten.**
- **Uitneembaar comfortvoetbed, antistatisch.**
- **PU-loopzool met TPU-inzetstukken, grijs-roze.**
- **ESD-uitrusting.**

Veiligheidsschoen, laag model met dubbele klittenbandsluiting en grote ventilatieopeningen.

### Norm:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

### Opmerking:

Voorraadartikel in EU-schoenmaten 36 – 41, bestelbaar in EU-schoenmaten 35 – 43.

elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Veiligheidsklasse: S1

Materiaal teenbeschermkap: Composiet

Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191

## Technische beschrijving

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Materiaal teenbeschermkap | Composiet |
|---------------------------|-----------|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Veiligheidsklasse           | S1  |
| EU-schoenmaat               | 39  |
| Norm                        | Inlegzoolvoorziening<br>typegoedgekeurd<br>volgens DGUV regel 191 |
| Serie                       | uvex 1  |
| Geslacht                    | Dames   |
| elektrostatische eigenschap | EGB/ESD   |
| Producttype                 | Veiligheidsschoen, laag model                                     |