

Garant**Gatzaagassortiment, Type: 19-121****Bestelgegevens**

Bestelnummer	589710 19-121
GTIN	4045197672100
Artikelklasse	51S

Omschrijving**Uitvoering:**

Bimetalen gatzaagassortiment met gangbare gatzaagdiameters. Variabele HSS-vertanding voor een rustige loop en lange standtijd.

Met exact passend hardschuim inlay voor een betrouwbare plaatsing en gemakkelijk uitnemen van de gatzaagen. Systeembox stapelbaar.

Levering:

Schokbestendige kunststof box met bimetalen gatzaagen, opnameschachten en centreerboren.

Technische beschrijving

Aantal delen	23
Aantal opnameschachten	2
Gatzaag-Ø	19; 22; 25; 29; 35; 38; 44; 51; 57; 68; 76; 83; 92; 95; 105; 121 mm
Aantal centreerboren	5
Producttype	Gatzaag

Accessoires

Gatzaag, bimetaal Diameter 57 mm	589010 57
Gatzaag, bimetaal Diameter 19 mm	589010 19
Gatzaag, bimetaal Diameter 44 mm	589010 44
Gatzaag, bimetaal Diameter 92 mm	589010 92
Gatzaag, bimetaal Diameter 95 mm	589010 95
Systeembox Type 4-2	630310 4-2
Gatzaag, bimetaal Diameter 51 mm	589010 51
Gatzaag, bimetaal Diameter 121 mm	589010 121
Gatzaag, bimetaal Diameter 76 mm	589010 76
Gatzaag, bimetaal Diameter 105 mm	589010 105
Gatzaag, bimetaal Diameter 22 mm	589010 22
Gatzaag, bimetaal Diameter 25 mm	589010 25
Gatzaag, bimetaal Diameter 38 mm	589010 38
Gatzaag, bimetaal Diameter 29 mm	589010 29
Gatzaag, bimetaal Diameter 35 mm	589010 35
Gatzaag, bimetaal Diameter 68 mm	589010 68
Gatzaag, bimetaal Diameter 83 mm	589010 83
CENTREERBOOR HSS Type 6KT	589428 6KT
Opnameschacht Type 210S	589305 210S
Opnameschacht Type 30	589305 30