

Garant GRIDLINE

Led-lamp voor gereedschapswagen inclusief standers, Type: 20**Bestelgegevens**

Bestelnummer	914871 20
GTIN	4045197893741
Artikelklasse	9GT

Omschrijving**Uitvoering:**

Verlichtingseenheid compleet met lichtbak, aansluitkabel en draagarmen voor het aansluiten op de standers van gereedschapswagens en werkbankwagens. Eén draagarm met opening voor het doorvoeren van de kabel door de standers. Onderhoudsvrije led-technologie met lange levensduur. De energie-efficiënte lichtbron is uiterst homogeen, niet-verblindend en flikkeringvrij, en heeft een neutraalwitte lichtkleur en een lichttemperatuur van 4000 K. De lamp bevat ingebouwde led-lampen. Deze lampen kunnen niet worden gewisseld.

T.b.v.:

Nr. 914520, 914524, 914540, 914550.

Levering:

Led-lamp inclusief netadapter, met Wieland-stekker voor aansluiting op kabelproller, 2 draagarmen.

Opmerking:

Kabelproller nr. 914890 maat DE meebestellen voor de stroomaansluiting.

Technische beschrijving

Energievoorziening	Netvoeding
Lamp lengte	625 mm

Lichtstroom	1700 lm
Lamp hoogte	33 mm
Lamp breedte	123 mm
Wattage	20 W
Uitsteeklengte draagarm	350 mm
Serie	ToolCar
ATEX-zone	geen
Nominale spanning	250 V
Stekkertype ingang	GST-insteeksysteem
Producttype	Opbouwlamp

Accessoires

Led-lamp voor gereedschapswagenexclusief standers Type 20	914870 20
--	-----------