

Garant GRIDLINE

**Led-lamp voor gereedschapswagen exclusief staanders, Type: 20****Bestelgegevens**

Bestelnummer	914870 20
GTIN	4045197893734
Artikelklasse	9GT

**Omschrijving****Uitvoering:**

Verlichtingseenheid compleet met lichtbak, aansluitkabel en draagarmen voor het aansluiten op de staanders van gereedschapswagens en werkbankwagens. Eén draagarm met opening voor het doorvoeren van de kabel door de staanders. Onderhoudsvrije led-technologie met lange levensduur. De energie-efficiënte lichtbron is uiterst homogeen, niet-verblindend en flikkeringvrij, en heeft een neutraalwitte lichtkleur en een lichttemperatuur van 4000 K. De lamp bevat ingebouwde led-lampen. De lampen van deze armatuur kunnen niet worden gewisseld.

**T.b.v.:**

Geperforeerde wanden nr. 914851; 914852 (niet geschikt voor gr. 222 en gr. 444).

**Levering:**

Led-lamp inclusief netadapter, met Wieland-stekker voor aansluiting op kabelproller, 2 draagarmen.

**Opmerking:**

Kabelproller nr. 914890 maat DE meebestellen voor de stroomaansluiting.

**Technische beschrijving**

Lamp breedte	123 mm
Lamp lengte	625 mm
Lichtstroom	1700 lm

Wattage	20 W
Energievoorziening	Netvoeding
Lamp hoogte	33 mm
Uitsteeklengte draagarm	350 mm
ATEX-zone	geen
Nominale spanning	250 V
Stekkertype ingang	GST-insteeksysteem
Producttype	Opbouwlamp