

Garant GRIDLINE

Led-lamp voor ToolTruck exclusief staanders, Type: 20**Bestelgegevens**

Bestelnummer	914872 20
GTIN	4045197893758
Artikelklasse	9GT

Omschrijving**Uitvoering:**

Verlichtingseenheid compleet met lichtbak, aansluitkabel en draagarmen voor het aansluiten op de staanders van gereedschapswagens en werkbankwagens. Eén draagarm met opening voor het doorvoeren van de kabel door de staanders. Onderhoudsvrije led-technologie met lange levensduur. De energie-efficiënte lichtbron is uiterst homogeen, niet-verblindend en flikkeringvrij, en heeft een neutraalwitte lichtkleur en een lichttemperatuur van 4000 K. De lamp bevat ingebouwde led-lampen. Deze lampen kunnen niet worden gewisseld.

T.b.v.:

Geperforeerde wanden nr. 914855; 914856 (niet geschikt voor gr. 222 en gr. 444).

Levering:

Led-lamp inclusief netadapter, met Wieland-stekker voor aansluiting op kabelproller, 2 draagarmen.

Opmerking:

Kabelproller nr. 914890 maat DE meebestellen voor de stroomaansluiting.

Technische beschrijving

Lichtstroom	2800 lm
Energievoorziening	Netvoeding
Wattage	35 W
Lamp breedte	123 mm

Gegevensblad

Lamp hoogte	33 mm
Lamp lengte	1030 mm
Uitsteeklengte draagarm	350 mm
ATEX-zone	geen
Serie	ToolTruck
Nominale spanning	250 V
Stekkertype ingang	GST-insteeksysteem
Producttype	Opbouwlamp