

**Startersleutel, Sleutelwijdtes: 11X13mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	618000 11X13
GTIN	4018754022045
Artikelklasse	63A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Matrijsgesmede ringsleutel in boogvorm. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Torsiestijve schacht met dubbel T-profiel. Met **AS-Drive**-profiel.

**Toepassing:**

Speciaal voor werkzaamheden aan het motorblok, bijvoorbeeld montage van carburateur, dynamo etc. en overal waar bouten en moeren met normale ringsleutels moeilijk bereikbaar zijn.

**Materiaal:**

Chrome-Alloy-Steel; splintervrij, vernikkeld en daarna verchromd; rondom gepolijst (geen scherpe randen).

**Technische beschrijving**

Sleutelwijdte <sub>1</sub>	11 mm
Sleutelwijdte <sub>2</sub>	13 mm
Sleutellengte	150 mm
Ring-Ø D <sub>1</sub>	16,5 mm
Ring-Ø D <sub>2</sub>	19,5 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Kophoogte h	6,5 mm
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chrome-Alloy-Steel

Oppervlak	verchromd (splintervrij)
Ringzijde AS-Drive	ja
Boogvorm	ja
Producttype	Schroefsleutel